


# SAUTER AC 18

Morsetto a vite con presa larga per prove trazione e estrazione

**KERN**

Classificazione REACH

nessuna sostanza  
proibita

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Marchio               | Sauter                      |
| Categoria di prodotto | Morsetto                    |
| Gruppo di prodotti    | Morsetto di tensione a vite |

## Design

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)   | 160×100×140 mm          |
| Materiale                                     | acciaio                 |
| Montaggio - dissipazione della forza          | Filettatura esterna M10 |
| Larghezza massima di serraggio                | 60 mm                   |
| Apertura massima                              | 33 mm                   |
| Forza di trazione/forza di compressione [Max] | 5 kN                    |

## Condizioni ambientali

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -10 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C  |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna              | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 160×100×140 mm  |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,75 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 0,80 kg         |
| Peso di spedizione             | 0,753 kg        |

## Informazioni sul prodotto

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| GTIN/Numero EAN | 4045761122413 |
|-----------------|---------------|