SAUTER **AHBA-01**

7 piastre di confronto della durezza per Shore A, tolleranza fino a ± 2 HA



Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Piastra di confronto della durezza

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	51×51×7 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	50×50×7 mm
Materiale	plastica
Materiale alloggiamento	plastica

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-170

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	175×90×60 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,40 kg
Peso di spedizione	0,38 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761123694