

SAUTER AHMO D03

KERN

Blocco di prova tipo D/DC, precisione ≥ 4 HL, $\varnothing 90$ mm (± 1 mm), peso netto ca. 2,7 kg, intervallo di durezza 630 ± 40 HL

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Piastra di confronto della durezza

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	90×90×52 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	90×90×52 mm
Materiale	acciaio

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-132
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	90×90×52 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,8 kg
Peso lordo ca.	2,8 kg
Peso di spedizione	2,71 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761125841
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

