

SAUTER ATU-US10

KERN

Testa di misura esterna (impulso-eco); 5 MHz, Ø 10 mm

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Sonda

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	57×35×35 mm
Materiale	alluminio

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×210×10 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761125308
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita