

KERN CKE 6K0.02

KERN

Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 300.000 punti



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia contapezzi
Famiglia di prodotti	CKE

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	6000 g
Divisione [d]	0,02 g
Riproducibilità	0,04 g
Linearità	± 0,2 g
Risoluzione	300.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	6 kg (F1)
Possibili punti di regolazione	2 kg; 4 kg; 6 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,2 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
	kg
	g
	gn
	dwt
Unità di misura	ozt
	lb
	oz
	ffa
	PCS
Scorrimento massimo (15 minuti)	200 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	400 mg
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	120×38 mm
Display barrette	7
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	350×390×120 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	340×240 mm
Dimensioni superficie di pesata	340×240 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	340×240×21 mm
Materiale alloggiamento	plastica ABS
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale alloggiamento del display	plastica
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	Gancio (incluso nella consegna)
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	300.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	20 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	200 mg
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)
	5 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	2 min
	1 min
	30 min
	60 min
	30 sec
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	5 min
	2 min
	1 min
	30 min

KERN CKE 6K0.02

KERN

Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 300.000 punti

Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	7

Interfaccia

Interfacce	RS-232 (opzionale) Ethernet (opzionale) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale) USB-Device (opzionale) KUP WiFi (opzionale)
------------	---

compatibile con EasyTouch ✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
----------------------------	--

Tipo di alimentatore Alimentatore di rete

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
---	------------------------

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
---	------------------------

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
---	------------------------------

Alimentatore rimovibile rimovibile

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5,9V, 1A
---	----------

Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 13 mm
--------------------------------------	--

Tipo di batteria/accumulatore Li-Ion

Batteria 4×1.5 V AA

Collegamento della batteria Inserto per batteria

Batteria tempo di carica 20 h

Accumulatore autonomia - con retroilluminazione 24 h

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione 48 h

Accumulatore tempo di carica 8 h

Accumulatore opzionale Accu opzionale - interno

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min] -10 °C

Temperatura ambiente [Max] 40 °C

Umidità ambientale [Max] 80 %

Omologazione

Marchio CE ✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAKkS 963-128

Numero di articolo per certificato di conformità 969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	470×470×190 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	7 kg
Peso lordo ca.	8 kg
Peso di spedizione	8,4 kg


Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761357501

Classificazione REACH nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

