

KERN CM 320-1N

Bilancia tascabile con calcolatrice integrata

KERN

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia tascabile
Famiglia di prodotti	CM

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	320 g
Divisione [d]	0,1 g
Riproducibilità	0,1 g
Linearità	± 0,2 g
Risoluzione	3.200
Range di tara	320 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	200 g (M3)
Possibili punti di regolazione	200 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,2 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g gn tl (Tw) tol
Scorrimento massimo (15 minuti)	400 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	800 mg
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	12 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	85×130×25 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	70×80 mm
Dimensioni superficie di pesata	70×80 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	70×80×20 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	plastica

Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	4 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	4

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	2×1.5 V AAA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	33 h
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per calibrazione DAKKS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

KERN CM 320-1N



Bilancia tascabile con calcolatrice integrata

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	140×200×30 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,318 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761027336
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

DAkks