

KERN EOS 300K100XL

KERN

Robusta bilancia a piattaforma per pacchi e bilancia a piattaforma veterinaria con piatto di pesata extra large in acciaio inox



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia a piattaforma
Famiglia di prodotti	EOS

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	300 kg
Divisione [d]	0,1 kg
Riproducibilità	0,1 kg
Linearità	± 0,2 kg
Risoluzione	3.000
Range di tara	300 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	200 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,3 kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg lb PCS
Scorrimento massimo (30 minuti)	800 g
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	115×35 mm
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	235×114×51 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	950×500 mm
Dimensioni superficie di pesata	950×500 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	950×500×58 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	metallo, laccato, con tappetino nero
Materiale alloggiamento del display	plastica
Piedini di livellamento regolabili	✓
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	2,7 m

Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione Hold	✓
Protetta IP - unità completa	-
Protetta IP - display	nessuna protezione IP
Protetta IP - piattaforma	nessuna protezione IP
Protetta IP - cella di carico	nessuna protezione IP
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	off 1 min - 99 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off 1 min - 99 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	4

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH

KERN EOS 300K100XL

KERN

Robusta bilancia a piattaforma per pacchi e bilancia a piattaforma veterinaria con piatto di pesata extra large in acciaio inox

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Presenza di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,5 mm, lungo 10 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	60 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-129
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1140×640×80 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	19 kg
Peso lordo ca.	20 kg
Peso di spedizione	19,8 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761197367
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

