

# KERN FCB-A01

Funzionamento ad accumulatore interno (EU)

# KERN

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Marchio               | KERN         |
| Categoria di prodotto | Bilancia     |
| Gruppo di prodotti    | Accumulatore |

## Alimentazione

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Alimentazione in dotazione                               | Alimentatore                    |
| Tensione di ingresso<br>alimentatore / elettricità [Max] | 100 - 240 V ~ 50/60 Hz<br>0.5 A |
| Tipo di batteria/accumulatore                            | NiMH                            |
| Collegamento della batteria                              | Terminali a innesto             |
| Accumulatore autonomia - con<br>retroilluminazione       | 10 h                            |
| Accumulatore autonomia - senza<br>retroilluminazione     | 10 h                            |
| Accumulatore tempo di carica                             | 10 h                            |
| Batteria/accumulatore collegato                          | non collegato, allegato         |

## Condizioni ambientali

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 60 °C  |

## Omologazione

|            |   |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna              | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 92×70×68 mm     |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,10 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 0,25 kg         |
| Peso di spedizione             | 0,24 kg         |

## Informazioni sul prodotto

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| GTIN/Numero EAN | 4045761085268 |
|-----------------|---------------|

