


SAUTER FK-A01

KERN

Supporto per tensiometro con funzione di inserimento sicuro: L'inserimento del filo da misurare nei rulli di guida avviene tramite trarre e mollare del filo stressato, per la misurazione della tensione di trazione fino a 250 N, Supporto in alluminio, rulli regolabili verso l'interno



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Accessori per strumento di misurazione per forze

Design

Dimensioni dispositivo (L×P×H)	140×140×40 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	140×140×40 mm
Materiale	metallo
Materiale alloggiamento	metallo

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	200×100×50 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,55 kg
Peso di spedizione	0,52 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761135819
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita