


SAUTER FK-A02

KERN

Supporto per tensiometro per misurazione della tensione di trazione con carichi pesanti fino a 1000 N,
Supporto in acciaio e rulli in acciaio, i rulli non sono regolabili



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Técnica de medición
Gruppo di prodotti	Accessori per strumento di misurazione per forze

Design

Dimensioni dispositivo (L×P×H)	140×140×40 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	152×80×28 mm
Materiale	metallo
Materiale alloggiamento	metallo

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,15 kg
Peso lordo ca.	0,15 kg
Peso di spedizione	0,133 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761138667
-----------------	---------------

Classificazione REACH nessuna sostanza proibita