

KERN FOB 1.5K0.5

KERN

Bilancia da tavolo compatta in acciaio inox con speciale display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da tavolo in acciaio inox
Famiglia di prodotti	FOB

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	1
Portata [Max]	1500 g
Divisione [d]	0,5 g
Riproducibilità	0,5 g
Linearità	± 1,5 g
Risoluzione	3.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	1,5 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	1,5 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	1,5 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g lb
Scorrimento massimo (15 minuti)	2 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	4 g
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì

Display altezza cifre	20 mm
-----------------------	-------

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	235×175×55 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	175×165 mm
Dimensioni superficie di pesata	175×165 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inossidabile
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	visivo
Protetta IP - unità completa	-
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	2 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	6 V - 15 V / 500 mA
Presenza di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø interno 2,1 mm, Ø esterno 5,5 mm, lungo 12 mm
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Batteria	nessuna batteria
Accumulatore	NiMH, 7.2 V, 1200 mAh
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	24 h
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno

KERN FOB 1.5K0.5

KERN

Bilancia da tavolo compatta in acciaio inox con speciale display checkweighing per un lavoro ancora più efficiente

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Min]	25 %
Umidità ambientale [Max]	95 %

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	390×245×110 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,8 kg
Peso lordo ca.	2,4 kg
Peso di spedizione	2,4 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761214378
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

