

KERN FOB 5K1S

KERN

Bilancia da tavolo in acciaio inox compatta per pesare, controllare e porzionare in spazi ridottissimi



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da tavolo in acciaio inox
Famiglia di prodotti	FOB-S

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	1
Portata [Max]	5000 g
Divisione [d]	1 g
Riproducibilità	1 g
Linearità	± 2 g
Risoluzione	5.000
Range di tara	5000 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	5 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	5 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	3 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g dwt ozt lb oz lb:oz
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 g
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	no
Display altezza cifre	20 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	155×175×40 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	125×155 mm
Dimensioni superficie di pesata	125×155 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	155×125×8 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inossidabile
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio inossidabile

Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min off 4 min 5 min 2 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	3

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 100 mA
Presenza di corrente per l'alimentatore	Spina jack; anteriore più, posteriore meno
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	blocco di 9 V
Collegamento della batteria	Blocco di 9v
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	20 h
Batteria tempo di carica	20 h
Batteria capacità	560 mAh
Batteria tensione	9 V
Numero di celle della batteria	1
Batteria - Peso singolo	47 g

KERN FOB 5K1S



Bilancia da tavolo in acciaio inox compatta per pesare, controllare e porzionare in spazi ridottissimi

Batteria – Peso totale nell'articolo	47 g
Capacità della batteria (Wh)	5,04 Wh
Test superati secondo UN 38.3	✓
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	25 %
Umidità ambientale [Max]	95 %

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-247
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	190×212×75 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	0,85 kg
Peso di spedizione	0,8433 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761135765
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

