KERN **MBC-A01**

Statimetro meccanico da fissare alla bilancia, campo di misurazione 10 cm – 80 cm, scala 1 mm



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Statimetrio

Sistema di misura

Campo di misura statimetro (cm)	10-80cm @ 0,1cm ± 0,5cm
Campo di misura lunghezza [Min]	10 cm
Linearitá	±
Unità di misura	inch inch/ft cm
Campo di misura lunghezza [Max]	80 cm
Tolleranza statimetro	5 mm
Divisione	1 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	900×300×180 mm
Dimensioni dispositivo (L×P×H)	900×465×180 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Allineamento di misura	orizzontale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Omologazione secondo 2017/745 (MDR, med.)	✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	180×890×140 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,80 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	4,5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761133624
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



CE
0297