KERN **MBC-A02**

Borsa custodia per l’impiego mobile



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia

Design	
Dimensioni (L×P×A)	640×470×120 mm
Materiale	50 % poliestere, 50 % PVC

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	330×380×40 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,45 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	1 kg

Informazioni sul prodotto	
GTIN/Numero EAN	4045761133631
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

1 DAY