
KERN **MPE 250K100HM**

Bilancia pesapersone di alta qualità con funzione BMI – con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilancia pesapersone professionale
Famiglia di prodotti	MPE

Sistema di misura

Campo di misura statimetro (cm)	90-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-205cm @ 0,1cm ± 1cm
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	250 kg
Divisione [d]	0,1 kg
Riproducibilità	0,1 kg
Linearitá	± 0,1 kg
Peso minimo [Min]	2 kg
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Risoluzione	2.500
Range di tara	249,9 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	200 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,1 kg
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre - cifra più piccola	5 mm
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	365×570×2134 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	200×55×128 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	365×360 mm
Dimensioni superficie di pesata	365×360 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	365×360×80 mm
Materiale alloggiamento	acciaio, laccato
Materiale piatto di pesata	plastica
Materiale alloggiamento del display	plastica
Livella	✓
Stativo altezza	940 mm
Ruote di trasporto	✓

Funzioni

Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione per il calcolo dell'IMC	✓
Funzione Hold	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min 5 min 30 min 15 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	3 min 5 min 30 min 15 min
Funzione di tara	manualmente (una e più volte)
Numero di tasti per il comando	7

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie

KERN **MPE 250K100HM**

Bilancia pesapersone di alta qualità con funzione BMI – con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,5 mm, lungo 9,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	6×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Inserto per batteria
Batteria tempo di carica	20 h
Accumulatore	MBC-A08
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	40 h
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	5 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,1 kg
Omologazione secondo 2017/745 (MDR, med.)	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-129
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-129
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1010×290×445 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	12 kg
Peso lordo ca.	15 kg
Peso di spedizione	26,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761192997
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY



CE
0297