KERN **MSB 80**

Quando ogni centimetro conta: statimetro meccanico con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Statimetrio
Famiglia di prodotti	MSB

Sistema di misura	
Campo di misura lunghezza [Min]	10 cm
Unità di misura	cm
Campo di misura lunghezza [Max]	80 cm
Tolleranza statimetro	5 mm
Divisione	1 mm

Design	
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	882×70×28 mm
Dimensioni dispositivo (L×P×H)	880×330×100 mm

Condizioni ambientali	
Utilizzare la temperatura [Min]	10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione	
Marchio CE	✓
Omologazione secondo 2017/745 (MDR, med.)	✓

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	135×615×85 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	0,95 kg
Peso di spedizione	1,4 kg

Informazioni sul prodotto	
GTIN/Numero EAN	4045761111042
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

1 DAY

CE 0297