KERN **MSF 200**

Quando ogni centimetro conta: statimetro meccanico con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Statimetrio
Famiglia di prodotti	MSF

Sistema di misura

Campo di misura statimetro (cm)	60-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-210cm @ 0,1cm ± 1cm
Campo di misura lunghezza [Min]	60 cm
Unità di misura	inch/ft cm
Campo di misura lunghezza [Max]	210 cm
Tolleranza statimetro	10 mm
Divisione	0,1 cm
Unità preimpostata	mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	53×40×1000 mm
Dimensioni dispositivo (L×P×H)	60×60×930 mm
Allineamento di misura	verticale

Condizioni ambientali

Utilizzare la temperatura [Min]	10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Omologazione secondo 2017/745 (MDR, med.)	✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1015×70×45 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,80 kg
Peso lordo ca.	1,2 kg
Peso di spedizione	1,006 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761192843
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



CE
0297