



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Accumulatore

Design

Dimensioni (L×P×A)	90×20×90 mm
--------------------	-------------

Alimentazione

Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Batteria capacità	1.800 mAh
Batteria tensione	9,6 V
Accumulatore tempo di carica	10 h

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	97×28×28 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,25 kg
Peso di spedizione	0,215 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761085633
-----------------	---------------

Pittogrammi

STANDARD

