

KERN PBS 620-3M

KERN

Bilancia da laboratorio multifunzione con sistema di pesata Single-Cell



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia di precisione
Famiglia di prodotti	PBS

Sistema di misura

Sistema di pesata	Single-Cell
Portata [Max]	620 g
Divisione [d]	0,001 g
Riproducibilità	0,001 g
Linearità	± 0,002 g
Risoluzione	620.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	600 g (E2)
Tempo di stabilizzazione	2,5 s
Tempo di riscaldamento	4 h
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,005 g
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	2 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg g
Scorrimento massimo (15 minuti)	10 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	20 mg
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	14 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	209×322×78 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'interno (L×P×A)	180×193×87 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'esterno (L×P×A)	202×228×103 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	108×105 mm
Dimensioni superficie di pesata	108×105 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	108×105×5 mm
Materiale alloggiamento	alluminio fuso
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale protettivo antivento	plastica
Materiale alloggiamento del display	plastica
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Determinazione percentuale	✓
Funzione di dosaggio	✓
Determinazione della densità	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	visivo
Pesate sottobilancia	Gancio (incluso nella consegna)
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Visualizzazione capacità	✓
Funzione Standby	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	620.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 mg
	10, 25, 50, 100, n (qualsiasi numero di pezzi)
Numero pezzi di riferimento	
Funzione Peak	✓
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	6

KERN PBS 620-3M

KERN

Bilancia da laboratorio multifunzione con sistema di pesata Single-Cell

Interfaccia

Interfacce RS-232 di serie

Alimentazione

Alimentazione in dotazione Alimentatore
Tipo di alimentatore Alimentatore di rete

Alimentatore di rete / adattatore
per paesi - sono incluso in
dotazione EURO
UK
US
CH

Alimentatore di rete / adattatore
per paesi - opzionale EURO
AUS
UK
US
CH

Tensione di ingresso
alimentatore / elettricità [Max] 100 V - 240 V AC, 50 /
60 Hz

Tensione di ingresso
alimentatore / elettricità [Max] 12 V DC, 1000 mA

Presa di corrente per
l'alimentatore Adattatore vuoto, interno
meno, Ø esterno 5,5
mm, Ø interno 2,1 mm,
lungo 9,5 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min] 10 °C

Temperatura ambiente [Max] 30 °C

Umidità ambientale [Max] 80 %

Temperatura di stoccaggio [Min] -10 °C

Temperatura di stoccaggio [Max] 50 °C

Omologazione

Marchio CE ✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 963-103

Numero di articolo per certificato
di conformità 969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 372×585×270 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 3,2 kg

Peso lordo ca. 4,2 kg

Peso di spedizione 11,8 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761094437

Classificazione REACH nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

