KERN **PCB-A01**

Funzionamento a batteria interna, durata operativa fino a 48 h, tempo di carica ca. 8 h, funzione AUTO-OFF per economizzare le batterie, escludibile



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Accumulatore

Design

Materiale	plastica

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Accumulatore tempo di carica	8 h
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	70×100×100 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,40 kg
Peso di spedizione	0,36879 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761085657

Pittogrammi

STANDARD

