



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Bilancia di precisione ad alta risoluzione con indicatore removibile per massima flessibilità

Caratteristiche

- Bilancia da laboratorio con piattaforma separata: Ideale per i lavori in glove box o camera di aspirazione. Particolarmente pratica per pesare sostanze tossiche, volatili o contaminate
- Funzione PRE-TARE per l'anticipata detrazione manuale di un peso contenitore noto, utile per controlli di riempimento
- Unità di misura programmabile, ad es. visualizzazione diretta in lunghezza filamento g/m, peso di carta o grammatura g/m² ecc.
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia; per risultati di pesata di massima precisione
- A** Gabbietta antivento di serie per modelli con dimensioni piatto di pesata **A**, espande di pesata L×P×A 146×146×80 mm
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 21 mm
- Dimensioni superficie di pesata
A ø 105 mm, plastica, verniciatura conduttiva
B L×P 160×160 mm, acciaio inox, raffigurato in grande
- Possibile funzionamento a batteria, blocco di 9 V non incluso nella fornitura, autonomia fino a 12 h, Funzione-AUTO-OFF per economizzare la batteria
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 140×82×46 mm
- Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 1,2 m
- Peso netto ca. 1,2 kg
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Portata [Max]	Divisione [d]	Riproducibilità	Linearità	Dimensioni totali L×P×A mm	Piatto di pesata	Su richiesta
							Certificato DAkkS accr. KERN
KERN	g	g	g	g			
PCD 250-3	250	0,001	0,002	± 0,005	165×280×141	A	963-127
PCD 300-3	350	0,001	0,002	± 0,005	165×280×141	A	963-127
PCD 2500-2	2500	0,01	0,02	± 0,05	165×280×75	B	963-127
PCD 3000-2	3500	0,01	0,02	± 0,05	165×280×75	B	963-127
PCD 6K-4	6000	0,1	0,1	± 0,3	165×280×75	B	963-128
PCD 10K0.1	10000	0,1	0,1	± 0,3	165×280×75	B	963-128
PCD 10K-3	10000	1	1	± 3	165×280×75	B	963-128