

KERN PCD-A04

KERN

Funzionamento a batteria interna, durata operativa fino a 24 h, tempo di carica ca. 12 h, funzione AUTO-OFF per economizzare le batterie, escludibile

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Accumulatore

Design

Materiale	A PET
-----------	-------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Accumulatore	7.2 V, 750 mA
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	110×85×45 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,25 kg
Peso di spedizione	0,22 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761134188
-----------------	---------------