



### Caratteristiche

- KERN PEJ: Aggiustamento automatico interno, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d'installazione
- KERN PES: Programma di calibrazione CAL per la registrazione di precisione della bilancia, pesi di calibrazione esterni dietro sovrapprezzo, *vedi pesi di calibrazione*
- Alloggiamento in metallo: robusto e stabile
- Pesata con valori di tolleranza: un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
- Gabbietta antivento di serie per modelli con dimensioni piatto di pesata **A**, espase di pesata  $L \times P \times A$  170×150×100 mm
- **A**, **B** Pesata sottobilancia: possibilità di agganciare il campione da pesare sotto la bilancia, con occhio integrato

- **A, B** Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

### Dati tecnici

- Display fluorescente, luminoso, con elevato livello di contrasto, altezza cifre 14 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox
  - A** LxP 140x120 mm
  - B** LxP 200x200 mm, raffigurato in grande
  - C** LxP 250x220 mm
- Dimensioni bilancia (senza gabbietta antivento)
  - LxPxA
  - A**, **B** 220x333x93 mm
  - C** 260x330x113 mm
- Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C

DI SERIE

Bilance di precisione