

KERN RPB 15K2DHM

Bilancia per negozi con memorie per i prezzi di articoli

KERN

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia prezzatrice
Famiglia di prodotti	RPB

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	2
Portata [Max]	6 kg; 15 kg
Divisione [d]	0,002 kg; 0,005 kg
Riproducibilità	0,002 kg; 0,005 kg
Linearità	± 0,006 kg; 0,015 kg
Peso minimo [Min]	0,04 kg
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Risoluzione	3.000, 3.000
Risoluzione del terminale (non calibrabile)	6.000
Risoluzione del terminale (calibrabile)	6.000
Range di tara	-14,995 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	15 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	1 s
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,01 kg; 0,025 kg
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Tipo di bilancia	Bilancia con divisione multipla

Unità di misura	kg g
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	Tscale BX6

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	15 mm
Display aggiuntivo	15 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	283×318×100,3 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	283×375,5×486,8 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	201×267 mm
Dimensioni superficie di pesata	201×267 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo altezza	480 mm
Stativo rotabile	✓
Stativo inclinabile	no
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Funzione di calcolo del prezzo	✓
PLU - totale	10
Pesate sottobilancia	No
Protetta IP - unità completa	-
Funzione di memoria	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	off
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
Funzione di tara	manuale (una sola volta)
Numero di tasti per il comando	20

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete

KERN RPB 15K2DHM

KERN

Bilancia per negozi con memorie per i prezzi di articoli

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Lunghezza cavo alimentatore	180 cm
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Presse di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Batteria	nessuna batteria
Accumulatore	6 V, 3.2 Ah
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	30 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	60 h
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Valutazione della conformità possibile ex works	✓
Classe di precisione	III
Divisione di verifica [e]	0,002 kg; 0,005 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-228

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	510×342×196 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,4 kg
Peso lordo ca.	4,2 kg
Peso di spedizione	6,8 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761204713
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

