



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Bilancia a piattaforma in acciaio inox con protezione IP65, e piattaforma XL, opzionalmente con omologazione

Caratteristiche

- Idonea per l'impiego industriale gravoso
- Apparecchio indicatore: acciaio inossidabile, protezione antipolvere ed antispruzzo IP65, (solo con funzionamento ad accumulatore)
- Piattaforma: interamente in acciaio inox, cella di carico in acciaio inox rivestita in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP67
- **1** KERN SFB-H: Stativo, di serie, per modelli con dimensioni piatto di pesata
 - A** Altezza stativo ca. 200 mm
 - B** Altezza stativo ca. 400 mm

Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 52 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 266×165×96 mm
- Dimensioni piattaforma di pesata L×P×A, acciaio inox
 - A** 300×240×107 mm
 - B** 400×300×111 mm
 - C** 500×400×120 mm
 - D** 650×500×139 mm

- Alimentazione a batteria interna, di serie, durata operativa fino a 35 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

*Nota: solo un'interfaccia opzionale può essere installata alla volta

DI SERIE



OPZIONE



FACTORY



SFB-M/
SFB-HM

Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Divisione omologata [e] g	Carico min. [Min] g	Piatto di pesata	Peso netto ca. kg	Su richiesta	
							Omologazione	Certificato
KERN							M KERN	DAkkS acc. KERN
SFB 50K-3XL	50	5	-	-	C	13	-	963-128
SFB 100K-2XL	100	10	-	-	D	24	-	963-129
1 con display alto								
SFB 10K1HIP	10	1	-	-	A	8	-	963-128
SFB 20K2HIP	20	2	-	-	A	8	-	963-128
SFB 50K5HIP	50	5	-	-	A	8	-	963-128
SFB 50K5LHIP	50	5	-	-	B	10	-	963-128
SFB 100K10HIP	100	10	-	-	B	10	-	963-129
Nota: Per impiego con obbligo di omologazione (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia. Non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.								
SFB 60K-2XLM**	60	20	20	400	C	14	965-229	963-129
SFB 100K-2LM**	150	50	50	1000	C	14	965-229	963-129
SFB 100K-2XLM**	150	50	50	1000	D	24	965-229	963-129
1 con display alto								
SFB 100K-2HM**	150	50	50	1000	B	10	965-229	963-129
SFB 15K5HIPM**	15	5	5	100	A	8	965-228	963-128
SFB 30K10HIPM**	30	10	10	200	A	8	965-228	963-128
SFB 60K20LHIPM**	60	20	20	400	B	10	965-229	963-129

1 ** FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE