


SAUTER TI-D

KERN

Banco di prova a leva per prove di durezza riproducibili con piastra di base in vetro



Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761140240
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Prova di durezza
Gruppo di prodotti	Banco di prova Shore manuale
Famiglia di prodotti	TI

Sistema di misura

Scale di durezza	Shore D
Forza di prova misurazione della durezza	50 N

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	150×200×400 mm
Tavolo di prova diametro (Ø)	75 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inossidabile
Altezza dell'oggetto di prova [Max]	60 mm
Corsa con movimento a leva / rilascio [Max]	15 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	355×255×180 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	8 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	9,5 kg