

SAUTER TVP-L

Banco di prova manuale per prove di compressione con riga digitale

KERN

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Banco di prova
Gruppo di prodotti	Banco di prova manuale
Famiglia di prodotti	TVP-L

Sistema di misura

Lunghezza misurabile [Max]	10 cm
Tolleranza (lunghezza misurata)	2%

Design

Dimensioni (L×P×A)	150×233×420 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	150×233×420 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	150×233×420 mm
Materiale alloggiamento	metallo, laccato
Tipo di azionamento	manuale leva
Montaggio - dissipazione della forza	5 × foro filettato M6
Montaggio - applicazione della forza	5 × foro filettato M6
Forza generata [Max]	500 N
Altezza dello spazio di misura [Max]	315 mm
Corsa con movimento a leva / rilascio [Max]	78 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	570×275×240 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	11 kg
Peso lordo ca.	12 kg
Peso di spedizione	12 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761139763
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

