

DFLK-D25 SUB/S

Codice articolo: 2280310



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2280310>

Il modulo passaparete VARIOFACE realizza un collegamento 1:1 tra morsetti con connessione a vite estraibili e un connettore maschio D-SUB (n. poli 25). È disponibile un collegamento a terra separato.

Dati commerciali

| | |
|-----------------------------|---|
| EAN |  4 017918 054427 |
| VPE | 5 pcs. |
| Tariffa doganale | 85369010 |
| Peso lordo pezzi | 0,91 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 288 (IF-2009) |

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 08.05.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

| | |
|--|-------------|
| Tensione nominale U_N | 125 V AC/DC |
| Max. amperaggio per segnale | 2,5 A |
| Corrente cumulativa massima di tutti i segnali | 62,5 A |
| N. poli | 25 |
| Larghezza | 39 mm |

| | |
|---|---|
| Altezza | 83,4 mm |
| Profondità | 33 mm |
| Segnalazione stato | No |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione d'installazione | A scelta |
| Indicazione per il montaggio | Affiancabile senza distanza |
| Norme/disposizioni | Distanze in aria e linee di fuga EN 50178 |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,2 kV |
| Tensione di isolamento nominale | 125 V |

Dati di connessione connessione 1

| | |
|---|---------------------|
| Denominazione collegamento | Livello di campo |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm ² |
| Sezione conduttore rigido max. | 4 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm ² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm ² |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max. | 12 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Filettatura | M3 |

Dati di connessione connessione 2

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Denominazione collegamento | Livello di controllo |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
| N. poli | 25 |

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:




Accessori

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|------------------------|--------------------------------|--|
| Cavo/conduttore | | |
| 2302340 | CABLE D-SUB-S/.../.../... | Cavo intestato schermato con un connettore maschio e uno femmina D-SUB, lunghezza variabile |
| 2926153 | CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M | Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 25 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 25 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 0,5 m |
| 2926166 | CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M | Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 25 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 25 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1 m |
| 2926179 | CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M | Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 25 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 25 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1,5 m |
| 2926182 | CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M | Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 25 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 25 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 2 m |
| 2926195 | CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M | Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 25 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 25 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 3 m |
| 2926205 | CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M | Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 25 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 25 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 4 m |
| 2926218 | CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M | Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 25 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 25 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 6 m |
| 2302120 | CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 0,5 m |
| 2302133 | CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 1 m |
| 2302146 | CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 1,5 m |

| | | |
|---------|-----------------------------------|--|
| 2302159 | CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza 2 m |
| 2302162 | CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza: 3 m |
| 2302175 | CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza: 4 m |
| 2302188 | CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 25 poli, lunghezza: 6 m |

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.