


UM 45-FLK14

Codice articolo: 2962557


La figura illustra la variante a 34 poli

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962557>

Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 14



Dati commerciali

EAN	 4 017918 087227
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	81,00 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 14.07.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione nominale U_N	25 V AC
	60 V DC
Max. amperaggio per segnale	1 A
N. poli	14
Larghezza	59 mm

Altezza	45 mm
Profondità	50 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Tensione di prova ingresso/uscita	500 V AC
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	DIN VDE 110
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	16
Lunghezza di spelatura	6 mm
Filettatura	M3

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori		
Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/conduuttore		
2295729	FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 0,3 m
2288901	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 0,5 m
2296977	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 0,5 m
2288914	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 1 m
2296980	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 1 m
2288927	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 1,5 m
2296993	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 1,5 m
2288930	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 2 m
2297002	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 2 m
2288943	FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 2,5 m
2288956	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 3 m
2299013	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 3 m
2288969	FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 3,5 m
2288972	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 4 m

2299026	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 4 m
2290847	FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 4,5 m
2290834	FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 5 m
2290850	FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 5,5 m
2290863	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 6 m
2299039	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 6 m
2299563	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 8 m
2299042	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 8 m
2299576	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza 10 m
2299055	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 10 m

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.