

**VIP-2/SC/FLK14/PLC**

Codice articolo: 2315214

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315214>

Modulo d'interfaccia VARIOFACE per 8 canali

**Dati commerciali**

EAN	 4 046356 312967
VPE	1
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	99,80 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 228 (IF-2009)

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 22.11.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Dati generali**

Tensione nominale $U_N$	60 V AC/DC
Max. amperaggio per segnale	1 A
Corrente cumulativa alimentazione di tensione massima	3 A
N. poli	14

Larghezza	39,8 mm
Altezza	65,5 mm
Profondità	56 mm
Segnalazione stato	No
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV

#### Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Livello di campo
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M 3

#### Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Livello di controllo
Numero collegamenti	1
Collegamento	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
N. poli	14

#### Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

## Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Cavo/condotto</b>		
2295729	FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 0,3 m
2288901	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 0,5 m
2296977	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 0,5 m
2288914	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 1 m
2296980	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 1 m
2288927	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 1,5 m
2288930	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 2 m
2297002	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 2 m
2288943	FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 2,5 m
2288956	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 3 m
2299013	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 3 m

2288969	FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 3,5 m
2288972	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 4 m
2299026	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 4 m
2290847	FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 4,5 m
2290834	FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 5 m
2290850	FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 5,5 m
2290863	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 6 m
2299039	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 6 m
2299563	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 8 m
2299042	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 8 m
2299576	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza 10 m
2299055	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 10 m
2305952	FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK	Cavo intestato, <b>senza alogeni</b> con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 0,5 m
2305965	FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/ KONFEK	Cavo intestato, <b>senza alogeni</b> con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 1 m
2305978	FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/ KONFEK	Cavo intestato, <b>senza alogeni</b> con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 1,5 m

2305981	FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/ KONFEK	Cavo intestato, <b>senza alogeni</b> con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 2 m
2305994	FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/ KONFEK	Cavo intestato, <b>senza alogeni</b> con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 2,5 m
2304759	FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/ KONFEK	Cavo intestato, <b>senza alogeni</b> con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 3 m
2304762	FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/ KONFEK	Cavo intestato, <b>senza alogeni</b> con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 4 m
2304717	FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/ KONFEK	Cavo intestato, <b>senza alogeni</b> con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 5 m
2306003	FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/ KONFEK	Cavo intestato, <b>senza alogeni</b> con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 6 m
2314011	FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/ KONFEK	Cavo intestato, <b>senza alogeni</b> con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 7 m
2314024	FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/ KONFEK	Cavo intestato, <b>senza alogeni</b> con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 8 m
2314037	FLK 14/EZ-DR/HF/1000/ KONFEK	Cavo intestato, <b>senza alogeni</b> con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 10 m

#### Generale

5147777	BLUEMARK X1	Stampante con tecnologia UV per la stampa di cartellini in plastica in formato UniCard.
---------	-------------	---


#### Siglatura

0818111	UC-TM 4	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 10,5 mm
---------	---------	---

0818085	UC-TM 6	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 22 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,08 mm, Dimensioni campo di siglatura: 4,98 x 10,5 mm

## Disegni

### Schema di collegamento



Schema di collegamento VIP-2/.../FLK14/PLC

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.