



VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7

Codice articolo: 2315230

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315230>

Modulo d'interfaccia VARIOFACE per Siemens SIMATIC® S7-300,
per max. 16 canali con siglatura specifica SIMATIC® (1 - 20),
connessione a vite, larghezza modulo: 80.6 mm

**Dati commerciali**

EAN	 4 046356 313070
VPE	1
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	150,40 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 232 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 22.11.2007



Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina [http://
www.download.phoenixcontact.it](http://www.download.phoenixcontact.it) Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Dati generali**

Tensione nominale U_N	60 V AC/DC
Max. amperaggio per segnale	1 A
N. poli	14
Larghezza	80,6 mm
Altezza	65,5 mm

Profondità	56 mm
Segnalazione stato	No
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Livello di campo
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M 3

Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Livello di controllo
Numero collegamenti	2
Collegamento	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
N. poli	14

Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/conduttore		
2295729	FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 0,3 m
2288901	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 0,5 m
2296977	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 0,5 m
2288914	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 1 m
2296980	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 1 m
2288927	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 1,5 m
2288930	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 2 m
2297002	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 2 m
2288943	FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 2,5 m
2288956	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 3 m
2299013	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 3 m
2288969	FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 3,5 m

2288972	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 4 m
2299026	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 4 m
2290847	FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 4,5 m
2290834	FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 5 m
2290850	FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 5,5 m
2290863	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 6 m
2299039	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 6 m
2299563	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 8 m
2299042	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 8 m
2299576	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza 10 m
2299055	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 8 canali, lunghezza: 10 m
2305952	FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK	Cavo intestato, senza alogeni con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 0,5 m
2305965	FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/ KONFEK	Cavo intestato, senza alogeni con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 1 m
2305978	FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/ KONFEK	Cavo intestato, senza alogeni con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 1,5 m

2305981	FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/ KONFEK	Cavo intestato, senza alogeni con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 2 m
2305994	FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/ KONFEK	Cavo intestato, senza alogeni con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 2,5 m
2304759	FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/ KONFEK	Cavo intestato, senza alogeni con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 3 m
2304762	FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/ KONFEK	Cavo intestato, senza alogeni con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 4 m
2304717	FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/ KONFEK	Cavo intestato, senza alogeni con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 5 m
2306003	FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/ KONFEK	Cavo intestato, senza alogeni con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 6 m
2314011	FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/ KONFEK	Cavo intestato, senza alogeni con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 7 m
2314024	FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/ KONFEK	Cavo intestato, senza alogeni con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 8 m
2314037	FLK 14/EZ-DR/HF/1000/ KONFEK	Cavo intestato, senza alogeni con due connettori femmina da 14 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 8 canali. L'assenza di alogeni si riferisce esclusivamente al conduttore da 14 poli. Lunghezza: 10 m

Generale

5147777	BLUEMARK X1	Stampante con tecnologia UV per la stampa di cartellini in plastica in formato UniCard.
---------	-------------	---


Siglatura

0818111	UC-TM 4	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 10,5 mm
---------	---------	--

0818085	UC-TM 6	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 22 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,08 mm, Dimensioni campo di siglatura: 4,98 x 10,5 mm

Disegni

Schema di collegamento



Schema di collegamento: VIP-2/.../2FLK14 (1-20) /S7

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.