


## FLKM 20

Codice articolo: 2281047

La figura mostra una versione a 40 poli

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281047>

Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, con connettore maschio, n. poli 20



### Dati commerciali

EAN	 4 017918 054496
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	1,29 g

### Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 31.03.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

### Dati tecnici

#### Dati generali

Tensione nominale $U_N$	< 50 V AC 60 V DC
Max. amperaggio per segnale	1 A
N. poli	20
Larghezza	56,3 mm

Altezza	77 mm
Profondità	58,5 mm
Segnalazione stato	No
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Tensione di prova	500 V (50 Hz, 1 min)
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

**Dati di connessione connessione 1**

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

**Omologazioni**

Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

**Accessori**

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Cavo/conduuttore</b>		
2296391	FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, compatibile per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, lunghezza 0,5 m
2296401	FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 1,0 m
2296472	FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 1,5 m
2296485	FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 2,0 m
2296498	FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 3,0 m
2296508	FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 4,0 m
2296511	FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 6,0 m
2296524	FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 8,0 m
2296537	FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 20 poli, collegamento 1:1, utilizzabile anche per MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, numero di poli: 20, lunghezza 10,0 m

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.