


FLKMS 50


Codice articolo: 2281597


<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281597>

Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, con connettore maschio e ganci di blocco e sblocco corti per connettori femmina, n. poli 50



Dati commerciali

EAN	 4 017918 054847
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	2,57 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 31.05.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione nominale U_N	< 50 V AC 60 V DC
Max. amperaggio per segnale	1 A
N. poli	50
Larghezza	101,5 mm

Altezza	77 mm
Profondità	72 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Tensione di prova	500 V (50 Hz, 1 min)
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

Omologazioni

Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori		
Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/conduuttore		
2289065	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK	Cavo confezionato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 0,5 m
2299097	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 0,5 m
2289078	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 1m
2299107	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 1 m
2289081	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 1,5 m
2299110	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 1,5 m
2289094	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 2 m
2299123	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 2 m
2289104	FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 2,5 m
2289117	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 3 m
2299136	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 3 m
2289120	FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 3,5 m
2289133	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 4 m
2299149	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 4 m

2289573	FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 4,5 m
2289586	FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 5 m
2289599	FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per la trasmissione di 32 canali, lunghezza: 5,5 m
2289609	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per la trasmissione di 32 canali, lunghezza: 6 m
2299152	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 6 m
2289612	FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per la trasmissione di 32 canali, lunghezza: 6,5 m
2289625	FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per la trasmissione di 32 canali, lunghezza: 7 m
2289638	FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 7,5 m
2289641	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza: 8 m
2299165	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza 8 m
2289654	FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK	Cavo confezionato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per la trasmissione di 32 canali, lunghezza: 8,5 m
2289667	FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK	Cavo confezionato, con 2 connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per la trasmissione di 32 canali, lunghezza: 9 m
2289670	FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK	Cavo confezionato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per la trasmissione di 32 canali, lunghezza: 9,5 m
2289683	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK	Cavo confezionato, con due connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per la trasmissione di 32 canali, lunghezza: 10 m
2299178	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Cavo intestato, schermato con 2 connettori femmina da 50 poli (collegamento 1:1) , per l'accoppiamento di 32 canali, lunghezza 10 m

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.