

VIP-3/SC/D50SUB/F/LED

Codice articolo: 2322236


La figura illustra la variante a 37 poli con inserto portacontatti femmina

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322236>

Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore femmina D-SUB miniaturizzato, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con LED, n. poli: 50



Dati commerciali

EAN	 4 046356 451758
VPE	1
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	256,10 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 285 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 10.04.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione nominale U_N	24 V DC
Max. amperaggio per segnale	0,5 A
N. poli	50
Larghezza	98,2 mm
Altezza	69 mm

Profondità	62 mm
Segnalazione stato	LED
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 45 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Attacco ad innesto D-SUB
Numero collegamenti	1
Collegamento	Connettore femmina D-SUB
N. poli	50

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/condotto		
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Cavo intestato schermato con un connettore maschio e uno femmina D-SUB, lunghezza variabile
2302269	CABLE-D50SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 0,5 m
2302272	CABLE-D50SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 1 m
2302285	CABLE-D50SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 1,5 m
2302298	CABLE-D50SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 2 m
2302308	CABLE-D50SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 3 m
2302311	CABLE-D50SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 4 m
2302324	CABLE-D50SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 6 m

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.