


## DFLK-D15 SUB/B

Codice articolo: 2280307

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2280307>

Il modulo passaparete VARIOFACE realizza un collegamento 1:1 tra morsetti con connessione a vite estraibili e un connettore femmina D-SUB (n. poli 15). È disponibile un collegamento a terra separato.

### Dati commerciali

EAN	 4 017918 054410
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	0,64 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 288 (IF-2009)

### Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 31.03.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

### Dati tecnici

#### Dati generali

Tensione nominale $U_N$	125 V AC/DC
Max. amperaggio per segnale	2,5 A
Corrente cumulativa massima di tutti i segnali	37,5 A
N. poli	15
Larghezza	39 mm

Altezza	58,4 mm
Profondità	33 mm
Segnalazione stato	No
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Indicazione per il montaggio	Affiancabile senza distanza
Norme/disposizioni	Distanze in aria e linee di fuga EN 50178
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,2 kV
Tensione di isolamento nominale	125 V

#### Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Livello di campo
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

#### Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Livello di controllo
Collegamento	Connettore femmina D-SUB
N. poli	15

#### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:




## Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Cavo/connettore</b>		
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Cavo intestato schermato con un connettore maschio e uno femmina D-SUB, lunghezza variabile
2926438	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 15 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 15 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 0,5 m
2926441	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 15 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 15 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1 m
2926454	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 15 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 15 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1,5 m
2926467	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 15 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 15 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 2 m
2926470	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 15 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 15 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 3 m
2926483	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 15 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 15 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 4 m
2926496	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 15 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 15 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 6 m
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 0,5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 1 m
2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 1,5 m

2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 6 m

## Disegni

Disegno quotato



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.