


FLKMS-D50 SUB/S

Codice articolo: 2281746

La figura illustra la versione FLKMS-D37 SUB/S (1-37)




<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2281746>

Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore maschio D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, o NS 32, n. poli 50



Dati commerciali

EAN	 4 017918 054991
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	263,70 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 31.03.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione nominale U_N	125 V AC/DC
Max. amperaggio per segnale	2 A
N. poli	50
Larghezza	101,5 mm
Altezza	77 mm

Profondità	72 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Tensione di prova	800 V AC (50 Hz, 1 min)
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori		
Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/conduttore		
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Cavo intestato schermato con un connettore maschio e uno femmina D-SUB, lunghezza variabile
2926292	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 50 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 50 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 0,5 m
2926302	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 50 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 50 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1 m
2926315	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 50 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 50 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1,5 m
2926328	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 50 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 50 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 2 m
2926331	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 50 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 50 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 3 m
2926344	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 50 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 50 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 4 m
2926357	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 50 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 50 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 6 m
2302269	CABLE-D50SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 0,5 m
2302272	CABLE-D50SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 1 m
2302285	CABLE-D50SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 1,5 m
2302298	CABLE-D50SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 2 m
2302308	CABLE-D50SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 3 m
2302311	CABLE-D50SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 4 m

2302324	CABLE-D50SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 6 m
---------	-----------------------------------	---

Disegni

Disegno schema



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.