


UM 45-FLK40/ZFKDS

Codice articolo: 2293572


La figura mostra una versione a 20 poli

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293572>

Modulo VARIOFACE con connessione a molla e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7,5, n. poli 40



Dati commerciali

EAN	 4 017918 120474
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	144,80 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 281 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 11.04.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione nominale U_N	< 50 V AC 60 V DC
Max. amperaggio per segnale	1 A
N. poli	40
Larghezza	126 mm

Altezza	45 mm
Profondità	50 mm
Segnalazione stato	No
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Tensione di prova	500 V AC (50 Hz, 1 min)
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	14
Lunghezza di spelatura	8 mm

Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Attacco per cavo piatto
Numero collegamenti	1
Collegamento	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
N. poli	40

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/condotto		
2288985	FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 0,5 m
2288998	FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 1 m
2289007	FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 1,5 m
2289010	FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 2 m
2289023	FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 2,5 m
2289036	FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 3 m
2289049	FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 3,5 m
2289052	FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza: 4 m
2299589	FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza 6 m
2299592	FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza 8 m
2299602	FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK	Cavo intestato, con due connettori femmina da 40 poli (collegamento 1:1), per l'accoppiamento a Siemens SIMATIC® S5-95U e 100U (32 IN/OUT digitali), lunghezza 10 m

Utensili

1204504	SZF 0-0,4X2,5	Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,4x2,5x75 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
---------	---------------	--

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.