


UM 45-FLK10/ZFKDS

Codice articolo: 2293514


La figura mostra una versione a 20 poli

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293514>

Modulo VARIOFACE con connessione a molla e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7,5, n. poli 10



Dati commerciali

EAN	 4 017918 120412
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	41,25 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 281 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 14.07.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione nominale U_N	< 50 V AC 60 V DC
Max. amperaggio per segnale	1 A
N. poli	10
Larghezza	54 mm

Altezza	45 mm
Profondità	50 mm
Segnalazione stato	No
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Tensione di prova	500 V AC (50 Hz, 1 min)
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	14
Lunghezza di spelatura	8 mm

Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Attacco per cavo piatto
Numero collegamenti	1
Collegamento	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
N. poli	10

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/condotto		
2299204	FLK 10/EZ-DR/ 50/KONFEK	Cavo intestato con due connettori femmina da 10 poli (collegamento 1:1), lunghezza: 0,5 m
2299217	FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK	Cavo intestato con due connettori femmina da 10 poli (collegamento 1:1), lunghezza: 1 m
2299220	FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK	Cavo intestato con due connettori femmina da 10 poli (collegamento 1:1), lunghezza: 1,5 m
2299233	FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK	Cavo intestato con due connettori femmina da 10 poli (collegamento 1:1), lunghezza: 2 m
2299246	FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK	Cavo intestato con due connettori femmina da 10 poli (collegamento 1:1), lunghezza: 3 m
2299259	FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK	Cavo intestato con due connettori femmina da 10 poli (collegamento 1:1), lunghezza: 4 m
2299262	FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK	Cavo intestato con due connettori femmina da 10 poli (collegamento 1:1), lunghezza: 6 m
2299275	FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK	Cavo intestato con due connettori femmina da 10 poli (collegamento 1:1), lunghezza: 8 m
2299288	FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK	Cavo intestato con due connettori femmina da 10 poli (collegamento 1:1), lunghezza: 10 m
Utensili		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,4x2,5x75 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.