

## UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q

Codice articolo: 2959573


La figura illustra la versione UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2959573>

VARIOFACE SLIM-LINE, con connessione a vite e connettore maschio D-Sub, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 9



### Dati commerciali

EAN	 4 017918 086220
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	76,61 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 287 (IF-2009)

### Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 17.07.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

### Dati tecnici

#### Dati generali

Tensione nominale $U_N$	125 V AC/DC
Max. amperaggio per segnale	2,5 A
	1,5 A (con carico uniforme di tutte le derivazioni)
N. poli	9
Larghezza	25 mm

Altezza	117 mm
Profondità	45 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-10 °C ... 70 °C
Tensione di prova	800 V (50 Hz, 1 min)
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0160 (in parti)
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,2 kV
Tensione di isolamento nominale	125 V

#### Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Lunghezza di spelatura	8 mm
Filettatura	M3

#### Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Attacco ad innesto D-SUB
Numero collegamenti	1
Collegamento	Connettore maschio D-SUB
N. poli	9

## Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


## Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Cavo/condotto</b>		
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Cavo intestato schermato con un connettore maschio e uno femmina D-SUB, lunghezza variabile
2299987	CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 9 poli, lunghezza 0,5 m
2299990	CABLE-D 9SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 9 poli, lunghezza 1 m
2300009	CABLE-D 9SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 9 poli, lunghezza 1,5 m
2302010	CABLE-D 9SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 9 poli, lunghezza 2 m
2302023	CABLE-D 9SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 9 poli, lunghezza 3 m
2302036	CABLE-D 9SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 9 poli, lunghezza 4 m
2302049	CABLE-D 9SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 9 poli, lunghezza 6 m
2926014	CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/ S/0,5M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 9 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 9 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 0,5 m
2926027	CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/ S/1,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 9 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 9 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1 m
2926030	CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/ S/1,5M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 9 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 9 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1,5 m

2926043	CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/ S/2,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 9 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 9 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 2 m
2926056	CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/ S/3,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 9 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 9 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 3 m
2926069	CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/ S/4,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 9 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 9 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 4 m
2926072	CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/ S/6,0M	Cavo schermato con un connettore femmina D-SUB da 9 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 9 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 6 m

## Disegni

### Schema di collegamento



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.