

UM 45-D50SUB/B

Codice articolo: 2962764

La figura illustra la versione UM 45-D37SUB/S

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962764>

Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 50 (senza siglatura progressiva)



Dati commerciali

EAN	 4 017918 087425
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	179,50 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 11.04.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione nominale U_N	125 V AC/DC
Max. amperaggio per segnale	2,5 A
	1,5 A (con carico uniforme di tutte le derivazioni)
N. poli	50
Larghezza	156 mm

Altezza	45 mm
Profondità	42 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Tensione di prova	800 V (50 Hz, 1 min)
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664 DIN VDE 110
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,2 kV
Tensione di isolamento nominale	125 V

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	16
Lunghezza di spelatura	6 mm
Filettatura	M3

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori		
Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/connettore		
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Cavo intestato schermato con un connettore maschio e uno femmina D-SUB, lunghezza variabile
2926645	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 50 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 50 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 0,5 m
2926658	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 50 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 50 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1 m
2926661	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 50 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 50 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1,5 m
2926674	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 50 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 50 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 2 m
2926687	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 50 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 50 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 3 m
2926690	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 50 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 50 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 4 m
2926700	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 50 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 50 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 6 m
2302269	CABLE-D50SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 0,5 m
2302272	CABLE-D50SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 1 m
2302285	CABLE-D50SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 1,5 m
2302298	CABLE-D50SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 2 m
2302308	CABLE-D50SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 3 m
2302311	CABLE-D50SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 4 m

2302324	CABLE-D50SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 50 poli, lunghezza: 6 m
---------	-----------------------------------	---

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.