

## UM 25-D15SUB/B/FRONT/Q

Codice articolo: 2959586


La figura illustra la versione UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2959586>

VARIOFACE SLIM-LINE, con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio trasversale su NS 35/7.5, n. poli 15



### Dati commerciali

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EAN                         | <br>4 017918 086237 |
| VPE                         | 1 pcs.  |
| Tariffa doganale            | 85369010  |
| Peso lordo pezzi            | 110,16 g  |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 287 (IF-2009)  |

### Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 11.04.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

### Dati tecnici

#### Dati generali

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tensione nominale $U_N$     | 125 V AC/DC   |
| Max. amperaggio per segnale | 2,5 A   |
|                             | 1,5 A (con carico uniforme di tutte le derivazioni) |
| N. poli                     | 15  |
| Larghezza                   | 25 mm   |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Altezza                                       | 147 mm                  |
| Profondità                                    | 45 mm                   |
| Temperatura ambiente (esercizio)              | -10 °C ... 50 °C        |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -10 °C ... 70 °C        |
| Tensione di prova                             | 800 V (50 Hz, 1 min)    |
| Posizione d'installazione                     | A scelta                |
| Norme/Disposizioni                            | IEC 60664               |
|   | IEC 60664 A             |
|   | DIN VDE 0110            |
|   | DIN VDE 0160 (in parti) |
| Grado d'inquinamento                          | 2                       |
| Categoria di sovratensione                    | II                      |
| Tensione impulsiva di dimensionamento         | 1,2 kV                  |
| Tensione di isolamento nominale               | 125 V                   |

#### Dati di connessione connessione 1

|   |                     |
|---|---------------------|
| Denominazione collegamento                    | Attacco per scheda  |
| Attacco a norma                               | IEC / EN            |
| Collegamento                                  | Connessione a vite  |
| Sezione conduttore rigido min.                | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.                | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Sezione conduttore flessibile min.            | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max.            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min. | 24                  |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max. | 12                  |
| Lunghezza di spelatura                        | 8 mm                |
| Filettatura                                   | M3                  |

#### Dati di connessione connessione 2

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Denominazione collegamento | Attacco ad innesto D-SUB |
| Numero collegamenti        | 1                        |
| Collegamento               | Connettore femmina D-SUB |
| N. poli                    | 15                       |

## Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


## Accessori

| Articolo             | Denominazione                  | Descrizione  |
|----------------------|--------------------------------|--|
| <b>Cavo/condotto</b> |                                |  |
| 2302340              | CABLE D-SUB-S/.../.../...      | Cavo intestato schermato con un connettore maschio e uno femmina D-SUB, lunghezza variabile  |
| 2926438              | CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M | Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 15 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 15 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 0,5 m |
| 2926441              | CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M | Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 15 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 15 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1 m   |
| 2926454              | CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M | Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 15 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 15 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 1,5 m |
| 2926467              | CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M | Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 15 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 15 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 2 m   |
| 2926470              | CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M | Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 15 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 15 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 3 m   |
| 2926483              | CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M | Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 15 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 15 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 4 m   |

|         |                                |  |
|---------|--------------------------------|--|
| 2926496 | CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M | Cavo schermato con un connettore maschio D-SUB da 15 poli e un'estremità aperta. I fili singoli sono siglati da 1 a 15 e sono dotati di capocorda. La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo. Lunghezza: 6 m |
| 2302052 | CABLE-D15SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 0,5 m  |
| 2302065 | CABLE-D15SUB/B/S/100/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 1 m  |
| 2302078 | CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 1,5 m  |
| 2302081 | CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 2 m  |
| 2302094 | CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 3 m  |
| 2302104 | CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 4 m  |
| 2302117 | CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S | Cavo intestato schermato, con connettore maschio e femmina D SUB a 15 poli, lunghezza 6 m  |

## Disegni

### Schema di collegamento



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.