


UM 45-FLK34

Codice articolo: 2962599

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962599>

Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettori per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 34



Dati commerciali

EAN	 4 017918 087265
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	85,17 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 11.04.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione nominale U_N	25 V AC
	60 V DC
Max. amperaggio per segnale	1 A
N. poli	34
Larghezza	110 mm

Altezza	45 mm
Profondità	50 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Tensione di prova ingresso/uscita	500 V AC
Posizione d'installazione	A scelta
Norme/Disposizioni	IEC 60664 DIN VDE 0110
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Attacco per scheda
Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	16
Lunghezza di spelatura	6 mm
Filettatura	M3

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/conduttore		
2299479	FLK 34/EZ-DR/ 50/KONFEK	Cavo intestato con connettore femmina da 34 poli (collegamento 1:1), lunghezza : 0,5 m
2299482	FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK	Cavo intestato con connettore femmina da 34 poli (collegamento 1:1), lunghezza : 1 m
2299495	FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK	Cavo intestato con connettore femmina da 34 poli (collegamento 1:1), lunghezza : 1,5 m
2299505	FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK	Cavo intestato con connettore femmina da 34 poli (collegamento 1:1), lunghezza : 2 m
2299518	FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK	Cavo intestato con connettore femmina da 34 poli (collegamento 1:1), lunghezza : 3 m
2299521	FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK	Cavo intestato con connettore femmina da 34 poli (collegamento 1:1), lunghezza : 4 m
2299534	FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK	Cavo intestato con connettore femmina da 34 poli (collegamento 1:1), lunghezza : 6 m
2299547	FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK	Cavo intestato con connettore femmina da 34 poli (collegamento 1:1), lunghezza : 8 m
2299550	FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK	Cavo intestato con connettore femmina da 34 poli (collegamento 1:1), lunghezza : 10 m

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.