

PU 81

Unità di alimentazione, 1 canale, 80 W, 230 V, analogica
Codice articolo: T0053252699N



Benefits

- › Unità di alimentazione, 80 W



Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	170 x 118 x 102 mm
Dimensioni L x L x H (pollice)	6,69 x 4,65 x 4,02 Inch
Peso (ca) in kg	1,89 kg
Tensione	230 V
Potenza	95 W
Canali	1
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	150 - 450
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	302 - 842
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	± 17
Stabilità di temperatura °C	tbd
Stabilità di temperatura °F	tbd
Presa per compensazione potenziale	Tramite un connettore da 3,5 mm dell'apparecchio (stato fondamentale messa a terra dura)
Display	---
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	---
Depressione	---