



- Piastra di preriscaldamento
- 80 W, 24 V
- Superficie riscaldabile 80 x 50 mm
- Range temperatura 50°C - 200°C
- Per tutte le stazioni Weller con min. 80 W
- Dimensioni alloggiamento 150 x 120 x 65 mm (Lungh. x Largh. x alt.)

WHP 80 Piastra di preriscaldamento

Codice articolo: T0052702899N

Dimensioni L x L x H (mm)	175 x 125 x 45 mm
Dimensioni L x L x H (pollice)	6.89 x 4.92 x 1.77 Inch
Peso (ca) in kg	---
Tensione	24 V
Potenza	80 W
Canali	---
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	66 - 204
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	150 - 400
Precisione di temperatura °C	---
Precisione di temperatura °F	---
Precisione di temperatura aria calda °C	---
Precisione di temperatura aria calda °F	---
Stabilità di temperatura °C	---
Stabilità di temperatura °F	---
Presa per compensazione potenziale	---
Display	---
Pompa per vuoto supplementare	---
Quantità aria calda max. l/min (in funzione dell'utensile)	---
Portata l/min	---
Vuoto max.	---
Interfaccia	---