

# Video Splitter Professionale

2 porte, VGA, SVGA, MultiSync

Part No.: **207331**

---

## Caratteristiche:

- Duplica un singolo segnale VGA fino a due uscite VGA
- Supporta larghezza di banda fino a 350 MHz e risoluzioni fino a 1920 x 1680 con distanza di trasmissione effettiva fino a 65 m
- Fornisce un segnale chiaro e limpido da un PC a monitor, proiettori o altre apparecchiature VGA, SVGA e MultiSync
- Cascata fino a tre livelli per espandere la distribuzione del segnale a più monitor
- La funzione di risparmio energetico si attiva automaticamente fino a quando il segnale VGA non viene ripristinato
- Semplice da installare — non è richiesta alcuna configurazione
- Garanzia a vita

## Specifiche:

### Standard e Certificazioni

- FCC
- CE
- ISO9002

### Informazioni generali

- Indicatore LED: Acceso (verde)
- Lunghezza del cavo, massimo: 65 m
- Connessione: ingresso: (1) HD15 maschio; uscita, (2) HD15 femmina
- Alimentatore: 9 V AC, 300 mA

### Segnale

- Larghezza di banda del segnale: 350 MHz
- Tipo di segnale: VGA, SVGA, multi-sync
- Voltaggio in ingresso, minimo: 0.5 V p-p
- Voltaggio in ingresso, massimo: 1.0 V p-p
- Impedenza I/O: 75 Ohms

### Risoluzione

- Risoluzione: 1920 x 1680
- Frequenza orizzontale: 30 – 120 KHz
- Frequenza verticale: 40 – 120 Hz

### Porte

- (1) HD15 maschio
- (2) HD15 femmina
- (1) porta per alimentazione 9 V, 1000 mA

Informazioni fisiche:

- Alloggiamento: metallo
- Dimensioni: 133 x 94 x 42 mm
- Peso: 396 g

Contenuto della confezione

- Video Splitter Professionale
- Alimentatore
- Manuale d'istruzione

