

|                                 |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero di parte (colore grigio) | DN-19 FAN-2-WM-T                                                                               | DN-19 FAN-2-WM-I                                                                  | DN-19 FAN-1-WM-I                                                                  | DN-19 FAN-2-HO                                                                     | DN-19 FAN-4-HO                                                                      | DN-19 FAN-2-N                                                                       | DN-19 FAN-2-B-N                                                                     | DN-19 FAN-4-SRV                                                                     | DN-19 FAN-6-SRV                                                                     |
| Numero di parte (colore nero)   | DN-19 FAN-2-WM-T-SW                                                                            | ⊗                                                                                 | ⊗                                                                                 | DN-19 FAN-2-HO-SW                                                                  | DN-19 FAN-4-HO-SW                                                                   | DN-19 FAN-2-B-N                                                                     | DN-19 FAN-4-B-N                                                                     | DN-19 FAN-4-SRV-B                                                                   | DN-19 FAN-6-SRV-B                                                                   |
| Serie di armadi adatti          | Montaggio a parete 19" Unique<br>Montaggio a parete 19" Dynamic<br>Montaggio a parete 19" SOHO | Montaggio a parete da 19 pollici<br>All'aperto (IP55)                             | Montaggio a parete da 19 pollici<br>All'aperto (IP55)                             | tutti                                                                              | tutti                                                                               | 19" Unico per la rete<br>19" Rete e server dinamico<br>Varioflex-N da 19"           | 19" Unico per la rete<br>19" Rete e server dinamico<br>Varioflex-N da 19"           | Server 19" Unico                                                                    | Server 19" Unico                                                                    |
| Mounting area                   | Tetto                                                                                          | Tetto                                                                             | Tetto                                                                             | Binari profilati da 19" pollici<br>Tetto (varioFLEX)                               | Binari profilati da 19" pollici<br>Tetto (varioFLEX)                                | Tetto                                                                               | Tetto                                                                               | Tetto                                                                               | Tetto                                                                               |
| Qualità dei ventilatori         | 2                                                                                              | 2                                                                                 | 1                                                                                 | 2                                                                                  | 4                                                                                   | 2                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 6                                                                                   |
| Flusso d'aria                   | 4.6 m³/min                                                                                     | 4.6 m³/min                                                                        | 2.3 m³/min                                                                        | 4.6 m³/min                                                                         | 9.2 m³/min                                                                          | 4.6 m³/min                                                                          | 9.2 m³/min                                                                          | 9.2 m³/min                                                                          | 13.8 m³/min                                                                         |
| Termostato                      | Si<br>(Fisso)                                                                                  | Si<br>(Fisso)                                                                     | Si<br>(Fisso)                                                                     | Si<br>(Staffa di fissaggio supplementare)                                          | Si<br>(Staffa di fissaggio supplementare)                                           | Si<br>(Staffa di fissaggio supplementare)                                           | Si<br>(Staffa di fissaggio supplementare)                                           | Si<br>(Staffa di fissaggio supplementare)                                           | Si<br>(Staffa di fissaggio supplementare)                                           |
| Livello di rumore               | 47 dBm                                                                                         | 47 dBm                                                                            | 47 dBm                                                                            | 47 dBm                                                                             | 47 dBm                                                                              | 47 dBm                                                                              | 47 dBm                                                                              | 47 dBm                                                                              | 47 dBm                                                                              |
| Interruttore                    | ✓                                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Filtri                          | ⊗                                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ⊗                                                                                  | ⊗                                                                                   | ⊗                                                                                   | ⊗                                                                                   | ⊗                                                                                   | ⊗                                                                                   |