



**Lampada a filamento, 24 V, 4 W**

**Tipo** SL4-L24  
**Catalog No.** 171383  
**Alternate Catalog No.** SL4-L24

### Programma di fornitura

Assortimento			Accessori
Funzione base accessori			Lampade a filamento
Attacco			Ba15d
Durata		h	3000
Potenza			4 W
Tensione nominale d'impiego utilizzabile per	U <sub>e</sub>	V	24 V
Collegamento a SmartWire-DT			no

### Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-30
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	60

### Dati tecnici secondo ETIM 7.0

Lampade e sorgenti luminose (EG000028) / spia di annuncio e segnalazione (EC000399)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianto D'Illuminazione, Apparecchi / Mezzi Luminescenti / Lampada di indicazione e segnalazione (ecI@ss10.0.1-27-11-06-31 [AKE242014])			
potenza della lampada		W	4 - 4
tensione della lampada		V	24 - 24
flusso luminoso		lm	0
base			BA15d
tecnologia			lampada a incandescenza
forma della lampada			altri
alogeno			no
Krypton			no
xeno			no
colore			senza
temperatura del colore		K	2800
diametro		mm	0
lunghezza totale		mm	0
adatto per torce			no
adatto per scopi di visualizzazione			si
adatto per lampada rotante			si
corrente nominale		milliamper@	
durata di vita nominale media		h	3000
classe di efficienza energetica			

