

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

MINI HAIRSTYLER

Straight & Curls
HS 2930

ITALIANO



ITALIANO

29-36

Notare le istruzioni che seguono quando si usa l'apparecchio:

- L'apparecchio è destinato solo ad un uso domestico.
- Non usare mai l'apparecchio in bagno, nella doccia o su un lavandino pieno di acqua; non usarlo con mani bagnate.



- Non immergere l'apparecchio in acqua né lasciarlo entrare in contatto con acqua, nemmeno durante la pulizia.
- Se l'apparecchio è usato in bagno, è importante che la spina sia scollegata dopo l'uso, poiché l'acqua nelle vicinanze dell'apparecchio rappresenta comunque un rischio, anche se l'apparecchio stesso è spento.
- Se non è già in uso, come protezione aggiuntiva si consiglia di installare un dispositivo di protezione dalle correnti di guasto (RCD) con una corrente operativa residua valutata non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Chiedere consiglio all'idraulico.
- Non coprire mai l'apparecchio, per esempio con un asciugamano.
- L'apparecchio può diventare molto caldo. Non lasciare mai i capelli tra le piastre in ceramica per più di pochi secondi.
- Non consentire mai alle piastre calde per l'acconciatura di toccare viso, collo o testa.
- Scollegare la spina di alimentazione dopo l'uso. Non scollegare la spina tirando il cavo.
- Mettere l'apparecchio su una superficie resistente al calore e lasciarlo raffreddare.
- Non usare mai l'apparecchio se l'apparecchio stesso o il cavo di alimentazione sono visibilmente danneggiati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro assistenza o da una persona con qualifica simile per evitare danni di shock elettrico.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini.

- L'apparecchio non deve essere usato dalle persone che seguono, comprese i bambini: persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte e anche persone che mancano di esperienza e conoscenza. Questo non si applica alle ultime persone menzionate se ricevono istruzioni sull'uso dell'apparecchio o se lo usano con la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono sempre essere controllati per assicurarsi che non giocano con l'apparecchio.

- Non aprire mai l'apparecchio, in nessun caso. Non saranno accettate richieste di garanzia per danni provocati da gestione non corretta.
- Controllare se la tensione di rete sulla targhetta informativa (sul manico dell'apparecchio) corrisponde alla tensione di rete locale. L'unico modo per scollegare l'apparecchio dalla rete è tirare via la spina.

Gentile Cliente,

Congratulazioni per aver acquistato il mini stilista per capelli HS 2930.

Leggere le seguenti note per l'utente con attenzione per assicurare di godere pienamente della qualità del prodotto Grundig per molti anni a venire.

Approccio responsabile e sostenibile!



GRUNDIG si concentra sulle condizioni sociali di lavoro con salari equi, sull'uso efficiente delle materie prime con una

continua riduzione dei rifiuti pari a diverse tonnellate di plastica ogni anno - e sulla disponibilità di almeno 5 anni per tutti gli accessori.

Per un futuro degno di essere vissuto.

Per una buona ragione. Grundig.

Comandi

Vedere le figure a pagina 2.

- A** Piastre rivestite in ceramica con tormalina e nano argento
- B** Indicatore accensione
- C** Interruttore accensione/ spegnimento
- D** Cavo di alimentazione (1,8 metri)
- E** Elegante valigetta resistente al calore

Caratteristiche speciali

- Lunga solo 15 cm, piastre piccole (1,4 x 6 cm), adatte in modo particolare per viaggiare e per ritoccare l'acconciatura in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Per modellare frangette e capelli corti, anche per gli uomini.
- Acconciatura alla moda e flessibile, con punte levigate, uniformi, dall'aspetto lucente, ma anche per onde e ricci fluenti.

- Protezione e cura grazie al rivestimento in ceramica con tormalina e nano argento – per capelli idratati dall'aspetto lucente, voluminoso e curato
Ceramica: assicura temperatura alta costante e distribuzione uniforme del calore.
Tormalina: genera ioni negativi in modo naturale – evita scariche statiche e conserva la naturale idratazione del capello.
Nano argento: impedisce la formazione di batteri, proteggendo e conservando in modo costante la superficie delle piastre - per piastre che garantiscono una acconciatura igienica e capelli sani.
- Le piastre mobili distribuiscono la pressione in modo uniforme sui capelli e li lisciano senza danneggiarli.
- Regolazione di tensione mondiale 120 - 240 V~, 50/60 Hz – perfetta da viaggio.
- Rapidi tempi di riscaldamento – pronta per l'uso in 60 sec.
- Temperatura alta costante: 180°C - 200°C.
- L'elegante valigetta resistente al calore consente di portarla via immediatamente dopo l'uso.

Opzioni per l'acconciatura

Questo mini acconciatore può:

- stirare i capelli;
- dare forma alle punte (in su e in giù);
- creare onde e ricci dal movimento morbido;
- modellare frangette e capelli corti, anche per gli uomini.

Per una guida speciale all'acconciatura e all'uso di un modello classico di piastra per stirare e anche arricciare i capelli, visitare:

www.grundig.de/stylingguide!

Consigli e suggerimenti

- I capelli devono essere completamente asciutti per ottenere i migliori risultati.
- Tenere i capelli distesi durante il lavoro, per evitare creste nella parte bassa del capello.
- Come per tutte le piastre liscianti che raggiungono temperature alte, non usare l'apparecchio con frequenza eccessiva per evitare danni ai capelli.

Preparazione

- Collegare l'apparecchio in una presa di rete adatta. La piastra è pronta per l'uso. Non c'è bisogno di pre-riscaldare la piastra.
- Mettere sempre la piastra su una superficie solida, piatta, resistente al calore. Non mettere la piastra su superfici morbide o non uniformi, come tappeti, coperte o arazzi. Non coprire l'unità.
Le piastre si riscaldano fino ad alte temperature (200°C) rapidamente.

Stiratura dei capelli

- 1 Accendere l'apparecchio usando l'interruttore **C**.
 - L'indicatore di accensione **B** si illumina.
- 2 Separare una sezione di capelli larga circa 5 cm e pettinarla con una spazzola. Cominciare dal collo.
- 3 Mettere quella sezione di capelli tra le piastre **A** dell'apparecchio quanto più vicino possibile alla linea del capello e alle piastre. Fare attenzione a non toccare le piastre calde.
- 4 Tenere ferma la piastra finché i capelli non sono completamente riscaldati. Ciò avviene subito.
- 5 Quando i capelli sono caldi, tenendoli fermi, far scorrere le piastre **A** con attenzione lungo la sezione del capello, in un unico movimento uniforme, lungo tutto il capello, fino alla punta.

Note:

- Se i capelli sono spessi, può dover essere possibile ripetere questo processo più volte sulla stessa sezione.
- Tenere i capelli distesi durante il lavoro, per evitare creste.
- Ripetere la procedura sezione per sezione.
- 6 Ripetere la procedura dalla fase 2 alla fase 5.
- 7 Dopo aver usato l'apparecchio, spegnerlo usando l'interruttore **C** e scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
 - L'indicatore di accensione **B** scompare.

Creazione onde o ricci

- 1 Accendere l'apparecchio usando l'interruttore **C**.
 - L'indicatore di accensione **B** si illumina.

Nota:

- Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti.
- 2 Pettinare o spazzolare una sezione di capelli larga circa 3 cm, a partire dal collo.
 - 3 Mettere quella sezione di capelli tra le piastre **A**, quanto più vicino possibile alla linea del capello e poi chiudere.
 - 4 A seconda dello stile del capello, ruotare l'apparecchio in modo che i capelli si avvolgano intorno ad esso all'altezza delle piastre **A**.
 - 5 Lentamente tirare l'apparecchio verso la punta dei capelli.
 - Il riccio si forma una volta che l'apparecchio è stato tirato giù, oltre le punte dei capelli.
 - 6 Ripetere la procedura dalla fase 2 alla fase 5.

- 7 Dopo aver usato l'apparecchio, spegnerlo usando l'interruttore **C** e scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
 - L'indicatore di accensione **B** scompare.

Pulizia e manutenzione

- 1 Spegnere l'apparecchio e scollegarlo.
- 2 Prima della pulizia, lasciare raffreddare completamente l'apparecchio. L'apparecchio può diventare molto caldo e possono volerci fino a 45 minuti per raffreddarsi.
- 3 Pulire alloggiamento e piastre solo un morbido panno umido.

Attenzione

- Non mettere mai apparecchio o cavo di alimentazione in acqua o altro liquido. Non usare agenti di pulizia.

Nota:

- Prima di usare l'apparecchio dopo la pulizia, asciugare con attenzione tutte le parti usando un panno morbido.

Conservazione

- Se si pensa di non usare l'apparecchio per un lungo periodo, riporlo con attenzione. Assicurarsi che sia scollegato, completamente freddo e asciutto.
- Tenere l'apparecchio nella valigetta in dotazione. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio. Mettere l'apparecchio da un lato della borsa apposita e il cavo di alimentazione dall'altro lato.
- Conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano dalla portata dei bambini.

Nota ambientale

Questo prodotto è stato creato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti ad essere riciclati.



Pertanto, non smaltire il prodotto con normali rifiuti domestici alla fine della vita di servizio.

Portarlo ad un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature

elettriche ed elettroniche. Ciò è indicato dal simbolo sul prodotto, nel manuale operativo e sulla confezione.

Trovare i punti di raccolta più vicini gestiti dall'autorità locale.

Aiutare a proteggere l'ambiente riciclando prodotti usati.

Dati tecnici



Questo prodotto è conforme alle direttive europee 2004/108/EC, 2009/125/EG e 2006/95/EC.

Alimentazione: 120-240 V~, 50/60 Hz

Potenza: 18 W

Modifiche tecniche e al design riservate.

