

Connettore per cavi - ST-17S1N8A8004 - 1607643

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, M17, N. poli: 17, Tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, schermati: sì, Diametro cavo: 8 mm...10 mm

Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356273534

Technical data

Generalità

Nota	Istruzioni per l'ordine Contatti a crimpare Ø 0,6 mm da ordinare separatamente
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Senso di rotazione Numerazione vano contatti	standard
Codifica	N
Tipo di collegamento contatti	Attacco a crimpare
Tipologia contatti	femmina
N. poli	17
Diametro contatti Contatti di potenza	0,6 mm
Tensione nominale per contatto di potenza a 25°C	3,6 A
Inserimento conduttore	8 mm ... 10 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20 °C ... 125 °C
Grado di protezione	IP67

Materiale

Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale corpo isolante	PA 66
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Indicazioni a norma DIN EN 61984:2001

Altezza d'installazione max.	3000 m
Tensione nominale/d'esercizio contatti di potenza	60 V
Tensione impulsiva di dimen. contatti di potenza	1,5 kV
Categoria di sovratensione contatti di potenza	III

Connettore per cavi - ST-17S1N8A8004 - 1607643

Technical data

Indicazioni a norma DIN EN 61984:2001

Grado di inquinamento contatti di potenza	3
Categoria di sovratensione contatti di segnale	II
Grado di inquinamento contatti di segnale	3

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approval details

UL Recognized 	
Tensione nominale UN	60 V
Corrente nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

Connettore per cavi - ST-17S1N8A8004 - 1607643

approvals

cUL Recognized 	
Tensione nominale UN	60 V
Corrente nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-0.6

cULus Recognized  US	
---	--

accessories

Contatto a crimpare

ST-06KS010 - 1607580



ST-06KS020 - 1607581



ST-06KS030 - 1607582



Coperchio di protezione

Connettore per cavi - ST-17S1N8A8004 - 1607643

accessories

ST-Z0007 - 1607777



Materiale di montaggio

ST-Z0016 - 1617993



ST-Z0017 - 1618049




ST-Z0018 - 1618050




Drawings

Connettore per cavi - ST-17S1N8A8004 - 1607643

Diagramma




Diagramma



Connettore per cavi - ST-17S1N8A8004 - 1607643

Disegno quotato



Connettore per cavi - ST-17S1N8A8004 - 1607643

Disegno schema

