

WXR 3

Unità di alimentazione, 420 W
Codice articolo: T0053500699N



Benefits

- › Una piattaforma... per tutte le soluzioni
- › Utilizzo come controller da banco
- › Intelligente della potenza
- › Tutti gli strumenti e gli accessori collegati vengono automaticamente
- › Memoria dei parametri nel saldatore
- › Retroilluminazione colore blu
- › Menu multilingue



Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	273 x 235 x 102
Dimensioni L x L x H (pollice)	10,75 x 9,25 x 4,02
Peso (ca) in kg	6.7
Tensione	230 V (50/60 Hz)
Potenza	420 W (600 W)
Canali	3
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	100 - 450 (550)
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	200 - 850 (999)
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	±17
Stabilità di temperatura °C	±2
Stabilità di temperatura °F	±4
Presa per compensazione potenziale	Mediante connettore da 3,5 mm sul retro dell'apparecchio.
Display	240 x 88 dots / Retroilluminazione
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	18, max.
Depressione	---